

Termékinformációk

74 01 140

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	74 01 140
EAN	4003773039747
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	131 g
Méretek	140 x 52 x 15 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

