

Termékinformációk

83 10 040

Csőfogó 90°

DIN 5234

- Svéd alak
- 90° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 10 040
EAN	4003773022336
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	4.921 g
Méret	750 x 88 x 25 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	130 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 5 1/8
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 130 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	130 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 4 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

