

Produktinformation

86 03 400

Zangenschlüssel XL

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Das einzigartige Montagewerkzeug auch in 400 mm Länge
- Für Schlüsselweiten bis 85 mm / 3 3/8"
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Optimierte Anpassung an das Werkstück bei handfreundlicher Griffstellung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Ersetzt diverse kostspielige, große Maulschlüssel bis SW 85 mm oder 3 3/8"
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Glatte Backen, auch für die schonende Montage von hochwertigen Verschraubungen aus Messing, Rotguß oder Edelstahl
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 400
EAN	4003773077312
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	1.460 g
Abmessungen	400 x 81 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	16,0 mm
Gelenkdicke (B3)	20,0 mm
Spitzendicke (B1)	12,5 mm
Einstellpositionen	25
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 3 3/8 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	85 mm

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

