

## Termékinformációk

# 97 52 13

### Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhöz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiai formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

### Altalános

Cikkszám	97 52 13
EAN	4003773048084
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	558 g
Méreték	250 x 77 x 24 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigetetlen összenyomható, cső- és prérssaruk, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigetetlen összenyomható összekötők, homlokillesztők és préselhető összekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Fészek száma	4
AWG	20 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm<sup>2</sup>-es szigetelt összekötőknél a hosszabb fogás miatt kétkézes használat is lehetséges.



második lépés: ekkor az egész kezet használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra