

## Termékinformációk

# 97 72 180

## Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez



- Könnyű és karcsú kivitel
- VDE változatban is
- Könnyű krimpelés az optimalizált áttételnek köszönhetően
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 16 mm<sup>2</sup> tartományban
- Sajtolás jelölt fél-gömbölyű profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- 9 darab különösen mély profil kúpos oldalfelületekkel
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	97 72 180
EAN	4003773060185
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	242 g
Méreték	180 x 51 x 22 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 16,0 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	9
AWG	24 — 6

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

