

dérouleur de tuyaux

boîtier plein, longueur de tuyau 15 m, pour air comprimé, eau, 20 bar, DN 12

Numéro d'article: 149840



Enrouleurs de tuyaux

pour eau et air comprimé

dérouleur de tuyaux

- en plastique en bleu
- boîtier plein
- longueur de tuyau 15 m
- pour air comprimé, eau
- 20 bar
- DN 12
- raccordement 1/2"
- hauteur de construction 411 mm
- enrouleur de tuyaux avec dispositif de blocage manuel contre tout desserrage du frein
- pour fixation murale ou au plafond
- avec tuyau en polyuréthane
- livré matériel de fixation inclus

Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	hauteur de construction	411 mm
type de boîtier	plein	matériau	plastique
longueur de tuyau	15 m	couleur	bleu

Diamètre intérieur	DN 12	tuyau/câble incl.	oui
raccordement	1/2"	matériau de tuyau	polyuréthane
fluide	air comprimé, eau	volume de livraison	matériel de fixation inclus
pression max.	20 bar	Poids	8,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm