

Rollcart pakketwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 670 mm,
etage(s) van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 158158



Rollcart Pakketwagen

Draagvermogen 600 kg

pakketwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 670 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 3 wanden (stalen buis)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1200 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	pakketwagen	banden	TPE
constructies	3 wanden (stalen buis)	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	670 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1880 mm	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1200 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	700 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	gewicht	68 kg
etage-inrichting	recht		

Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--