

Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, avec 3 plateau(x), ouvert, plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm, 9 bacs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158171



Rollcart Chariot à plateaux

Avec caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x), ouvert
- plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- 9 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1740 x 1300 x 630 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	oui
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit + incliné
longueur de plateau	1240 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	620 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1740 mm	Ø de roue	160 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	200 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de niveau	ouvert	matériau de boîtier	acier
exécution plateau(x)	inclinable	conducteur d'électricité	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	rabattable	non
nombre de bacs	9 pièce	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1300 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	630 mm	Poids	74 kg

Accessoires

158181		cadre de plateau pour chariot caisse, longueur x largeur 1210 x 610 mm, avec caisse, en acier
158392		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158393		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158394		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158395		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158396		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

