

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 200 kg, voor
2x40/50 l fles, ladingbeveiliging door
fleshouder met veiligheidsketting,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met massief
rubber-banden

Artikelnummer: 202911



Rollcart Flessenkar

voor flessen met 1x40/50-liter inhoud

Flessenkar

- draagvermogen 200 kg
- voor 2x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1280 x 840 mm
- passend voor flessen met Ø 210 mm
- met lasdraadkokers aan beide bomen
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 400 mm
- wielnaaf met wiellager
- zonder steunwiel
- 5 jaar garantie

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | wiel-ø | 400 mm |
| type kar | Flessenkar | steunwiel | nee |
| draagvermogen | 200 kg | steekwagen uitrusting | lasdraadkokers aan beide bomen |
| capaciteit | 2x40/50 l | veiligheidsgreep | ja |
| voor flessen-ø | 210-250 mm | ladingbeveiliging | fleshouder met veiligheidsketting |
| materiaal | staal | hoogte | 1280 mm |
| materiaal verwerking | gelast | breedte | 840 mm |
| in-/uitklapbaar | nee | oppervlak | m. poedercoating |
| trapslede | nee | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| banden | massief rubber | garantie | 5 jaar |
| wiellager | wiellager | gewicht | 33 kg |

Gerelateerde Producten

202920



gereedschapskist voor Flessenkar, van staal

Dit past ook bij ...

144744



gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

201077



vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

206148



vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hef beweging, dompelbuis lengte 920 mm

407817



opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag