

Cemo brandstoffrolley

inhoud 60 l, met elektrische pomp,
tappistool, ventilatie en afsluitkraan,
hoogte x lengte x breedte 380 x 900
x 530 mm

Artikelnummer: 220832



Cemo Brandstoffrolley

brandstoffrolley


- inhoud 60 l
- met elektrische pomp, tappistool, ventilatie en afsluitkraan
- hoogte x lengte x breedte 380 x 900 x 530 mm
- slanglengte 2,7 m
- bak van polyethyleen
- met hendel- en trekgreep
- onderbouw 2 wielen
- conform ADR 1.1.3.1 c)

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	tankinstallatie	spanningsverzorging	Batterij
type tankinstallatie	brandstoffrolley	wielen aantal/soort	2 wielen
bediening	elektrisch	wiel-ø	240 mm
inhoud	60 l	hoogte	380 mm
tankinstallatie uitrusting	elektrische pomp, tappistool, ventilatie en afsluitkraan	lengte	900 mm

max. pompcapaciteit l/min	25 l/min	breedte	530 mm
slanglengte	2,7 m	certificering	ADR 1.1.3.1 c)
materiaal bak	polyethyleen	gewicht	20 kg
greep	hendel- en trekgreep		

Gerelateerde Producten

220836		debietmeter voor brandstofrolley, meetbereik 7 - 120 l/min, aansluiting 1" binnen en buiten
--------	---	---

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm