

## stumpf jaloeziedeurkast MovaFlex

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front in metallic-look

Artikelnummer: 223137



## stumpf Kast met dwarse roldeuren MovaFlex

jaloeziedeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- gelaste staalconstructie
- gelaste staalconstructie
- jaloeziedeurkast
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 33 mm verstelbaar
- met beugelgreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front in metallic-look
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	metallic-look
type kast	werkplaatskast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	jaloeziedeurkast	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1800 mm	onderbouw	sokkel
breedte	500 mm	materiaal	staal
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	80 kg	greep	beugelgreep
in hoogte verstelbaar legbord	33 mm	garantie	5 jaar
elektrisch geleidend	nee	gewicht	45 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		