

META

magazijnrek voor profielen

MULTIPAL

grondveld, gebruik tweezijdig -
flexibele opstelling vrijstaand in de
ruimte mogelijk, hoogte x breedte x
diepte 3300 x 2700 x 1400 mm, max.
verticale belasting 1135 kg, max.
zijdelingse belasting 200 kg,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
traversen met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL2001
roodoranje

Artikelnummer: 225884



Das Lagersystem



META Profiel opbergrek MULTIPAL

voor verticale opslag van zware goederen

META magazijnrek voor profielen MULTIPAL




- grondveld
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- geschikt voor die staande opslag van bv. zware houten profielen, lijsten of panelen
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2700 x 1400 mm
- max. verticale belasting 1135 kg
- max. zijdelingse belasting 200 kg
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: 2 staanderframes, 5 balken, accessoires, bevestigingsmateriaal
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- stellingen met leunende lading moeten worden beveiligd tegen kantelen




Technische details

meubeltype	stelling	verticale belasting	1135 kg
stellingtype	magazijnrek voor profielen	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefsysteem	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak traversen	m. poedercoating
geschikt voor (product/materiaal)	staande opslag van houten profielen, lijsten of panelen	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
hoogte	3300 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	2700 mm	inhoud levering	2 staanderframes // 5 balken// accessoires // bevestigingsmateriaal
diepte	1400 mm	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	levering	gedemonteerd
veldlast	1135 kg	gebruiksaanwijzing stellingbeveiliging	stellingen met leunende lading moeten worden beveiligd tegen kantelen
max. zijdelingse belasting	200 kg	gewicht	140,83 kg

Gerelateerde Producten

225878		scheidingsarm, voor magazijnrek voor profielen, lengte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, inhoud levering: inclusief bevestigingsmateriaal
225879		scheidingsarm, voor magazijnrek voor profielen, lengte 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, inhoud levering: inclusief bevestigingsmateriaal
225880		scheidingsbeugel, voor magazijnrek voor profielen, hoogte 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem

991798



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit