

## conteneur de stockage ECO

hauteur x longueur x largeur 340 x 600 x 400 mm, capacité 62 l, en polypropylène en transparent, parois plein, couvercle

Mindestbestellmenge = 6 pièce

Numéro d'article: 240140



conteneur de stockage

- hauteur x longueur x largeur 340 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 315 x 495 x 305 mm
- capacité 62 l
- en polypropylène en transparent
- parois plein
- couvercle
- Plusieurs niveaux gerbable
- Résistant à la température -40 °C à +100 °C

### Détails techniques

|                     |              |                             |                  |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| type de récipient   | bac gerbable | gerbable                    | oui              |
| capacité            | 62 l         | emboîtable                  | oui              |
| hauteur             | 340 mm       | structure de cloison        | plein            |
| longueur            | 600 mm       | couvercle                   | oui              |
| largeur             | 400 mm       | type de couvercle           | couvercle        |
| hauteur intérieure  | 315 mm       | convient pour aliments      | non              |
| longueur intérieure | 495 mm       | résistance à la température | -40 °C à +100 °C |
| largeur intérieure  | 305 mm       | couleur                     | transparent      |

|            |               |       |         |
|------------|---------------|-------|---------|
| matériau   | polypropylène | Poids | 1,86 kg |
| recyclable | oui           |       |         |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213523 |  | pèse-lettres, plateforme en plastique, Ø 120 mm, plage de pesage entre 0,002 et 5 kg, Lisibilité par incréments de 1 g                              |
| 216514 |  | Mini film étirable, film longueur x largeur 150 m x 100 mm, En polyéthylène / film cast, épaisseur 17 µm, en transparent                            |
| 217110 |  | cutter, lame sécable, profondeur de coupe 3 - 10 mm   |
| 221067 |  | marchepied pliant, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), estrade hauteur 1180 mm, En acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant |
| 227353 |  | présentoir mural, hauteur x largeur x profondeur 520 x 340 x 100 mm, Convient pour 6 x DIN A4 horizontal, 6 plateau(x) coloris transparent          |