

ZARGES multifunctionele reformladder Skymaster Plus X

3 x 12 bovenste ladder met geribbelde sporten en geribbelde treden, balklengte 3,55 - 8,6 m, van aluminium, natuur

Artikelnummer: 242400



10
YEARS
WARRANTY



multifunctionele reformladder

- trap beide zijden
- 3 x 12 bovenste ladder met geribbelde sporten en geribbelde treden
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 9,25 m
- balklengte 3,55 - 8,6 m
- treden diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- wielstel aan bovenzijde en wiel in de dwarstraverse
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging, dwarstraverse en uithangbeveiliging
- kunststof antislipvoeten aan het balkeinde







- van aluminium, natuur
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 32,1 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	oppervlak	steel	natuur
laddertype	multifunctionele reformladder	onderbouw		kunststof antislipvoeten
materiaal	aluminium	ladder uitvoering		driedelig
gebruik	beide zijden	ladder uitrusting		wielstel aan bovenzijde, wiel
lengte paal	3,55-8,6 m	veiligheidsuitrusting ladder		spreidbeveiliging, dwarstraverse, uithangbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	9,25 m	spreidbeveiliging		ja
sporten aantal	3 x 12	ladder voor op de trap		nee
type trede/sport	geribbelde sporten/treden	wandloopwielen		ja
diepte trede	30 mm	norm		DIN EN 131
belastbaar tot	150 kg	garantie		10 jaar
verrijdbaar	ja	gewicht		32,1 kg
sport-/dwarsverbinding	afgekant			

Dit past ook bij ...

221069		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 900 x 600 mm, etage(s) met antisliplaag
235505		antivermoeidheidsmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 910 x 600 mm, van vinyl (geschuimd) met noppenoppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel, antislip
239555		aluminium steekwagen, draagvermogen 100 kg, steekplaat breedte x diepte 483 x 343 mm, snel en plaatsbesparend inklapbaar, onderstel in rood/zilverkleur, wielen met massief rubber-banden
240848		Gereedschapskist B147, 1/4"+1/2", 158 st.