

veiligheidsrolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1820 x 1200 x 800 mm, nuttige hoogte 1575 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak, frame van staal geniet in galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 244042

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 1200 x 800 mm
- nuttige hoogte 1575 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak
- rondom met kunststof platen als zichtschermb
- 1 x draadgaasbodem
- afsluitbaar met grendelsluiting
- frame van staal geniet in galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	veiligheidsrolcontainer	materiaal verwerking	geniet
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies functie	rondom met kunststof platen als zichtscher	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
draagvermogen	500 kg	legborden / schappen aantal	1 stuks
hoogte	1820 mm	afsluitbaar	ja
lengte	1200 mm	sluitsysteem	grendelsluiting
breedte	800 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
nuttige hoogte	1575 mm	banden	polypropyleen
nestbaar	nee	materiaal velg	polypropyleen
platform	doorbroken	wiel-ø	125 mm
materiaal platform	draadgaas	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	96 kg

Gerelateerde Producten

244043



greepset voor rolcontainer, voor rolcontainer, van staal galvanisch blauw verzinkt