


Krause marchepied pliant STABILO® Professional

estrade hauteur 750 mm, accès à un côté, 3 marches à profilé antidérapant (estrade incl.), en aluminium

Numéro d'article: 244211



10 YEARS WARRANTY



marchepied pliant

- estrade hauteur 750 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,75 m
- accès à un côté
- 3 marches à profilé antidérapant (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 370 x 230 mm
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- équipé de arceau d'appui
- Sabots antidérapants en extrémité de lisse
- poids 9,2 kg
- assurance qualité selon la norme EN 14183
- certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	marchepied pliant	main courante	non
matériau	aluminium	profondeur des marches	230 mm
utilisation	à un côté	largeur de marche	370 mm
hauteur d'estrade	750 mm	équipement échelle	arceau d'appui
nombre de marches	3	étrier de sécurité	oui
type de marche/d'échelon	marches à profilé antidérapant	soubassement	Sabots antidérapants
hauteur de travail	2,75 m	norme	EN 14183
rabattable	oui	certification	certification TÜV
fonction rabattable	Pliables pour un gain de place	garantie	10 années
roulant	non	Poids	9,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort