

IBC-container

hoogte x lengte x breedte 1160 x 1200 x 1000 mm, inhoud 1000 l, invulopening Ø 150 mm, voor aquatoxische en bijtende stoffen, met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf, van hogedruk polyethyleen in transparant, met polyethyleenpallet



Artikelnummer: 271731

IBC-container

- hoogte x lengte x breedte 1160 x 1200 x 1000 mm
- inhoud 1000 l
- invulopening Ø 150 mm
- voor aquatoxische en bijtende stoffen
- met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf
- van hogedruk polyethyleen in transparant
- met polyethyleenpallet
- met schroefdeksel
- afsluitbaar met zegel
- door roosterframe stapelbaar












Technische details

| | | | |
|----------|---------------|---------------|-----------------------|
| baktype | IBC-container | onderrijdbaar | ja |
| euronorm | ja | materiaal | hogedruk polyethyleen |
| inhoud | 1000 l | recyclebaar | ja |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| hoogte | 1160 mm | diameter opening | 150 mm |
| lengte | 1200 mm | plafond | ja |
| breedte | 1000 mm | type deksel | schroefdeksel |
| geschikt voor levensmiddelen | nee | sluitsysteem | zegel |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en bijtende stoffen | onderbouw | polyethyleenpallet |
| oppervlak eigenschap | uv-gestabiliseerd | afvoer | met uitloopkraan nominale breedte 80, opening afgedicht met aluminium PE-schijf |
| stapelbaar | ja | kleur | transparant |
| stapelbaar door | roosterframe | van bouwtoezicht | UN-gecertificeerd 31HA1 |
| nestbaar | nee | gewicht | 59 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 271632 |  | trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, oppervlak afvoerend, vulcapaciteit 15 l, aansluiting 2" |
| 271669 |  | trechter, voor IBC met 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 50 l |
| 271709 |  | verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T4, vermogen 960 W, uitgerust met isolerende afdekking en analoge temperatuurregelaar |
| 271710 |  | verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T4, vermogen 960 W, uitgerust met zelfregulerende thermostaat |
| 271718 |  | verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in oranje, binnenlaag van glaszijdeweefsel, Verwarmingsmantel explosieveilig T3, vermogen 1400 W, uitgerust met zelfregulerende thermostaat |
| 271792 |  | PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 720 x 1370 x 1980 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen |
| 271793 |  | PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 690 x 1370 x 1980 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen |
| 271794 |  | PE-opvangbak, voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 610 x 2530 x 1320 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen |
| 271795 |  | PE-opvangbak, voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 580 x 2530 x 1320 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen |
| 271796 |  | PE-opvangbak, voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 517 x 3737 x 1402 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart, vorkslaffen |
| 271797 |  | PE-opvangbak, voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 486 x 3737 x 1402 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vorkslaffen |
| 271866 |  | verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van glasvezel met siliconenlaag in zwart, binnenlaag van glasvezel met siliconenlaag, vermogen 3990 W, uitgerust met analoge temperatuurregelaar |
| 271873 |  | verwarmingsmantel, voor IBC met 1000 l inhoud, buitenlaag van nylon in grijs, binnenlaag van glaszijdeweefsel, vermogen 2000 W, uitgerust met digitale temperatuurregelaar |

| | | |
|--------|---|---|
| 271883 |  | trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 15 l, aansluiting 2" |
| 271980 |  | PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 760 x 1380 x 1575 mm, bak met opslagonderstel, vorksloten |
| 271982 |  | PE-opvangbak, voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 760 x 1380 x 1800 mm, bak met vulruimte en opslagonderstel, vorksloten |
| 272001 |  | trechter, voor IBC met 600 - 1000 l inhoud, van Polyethyleen, vulcapaciteit 30 l |
| 272003 |  | onderstel, van Polyethyleen, voor IBC met 1000 l inhoud, breedte x diepte 1145 x 1375 mm, in zwart |