

bandentrolley

draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 650 mm, laadhoogte 130 mm, onderstel in zwart, met 5 zwenkwielen



Artikelnummer: 272258

bandentrolley

- draagvermogen 120 kg
- laadvlak Ø 650 mm
- laadhoogte 130 mm
- onderstel in zwart
- met 5 zwenkwielen
- wiel Ø 50 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	5 zwenkwielen
type roller	bandentrolley	wiel-Ø	50 mm
draagvermogen	120 kg	kleur	zwart
laadhoogte	130 mm	garantie	5 jaar
diameter laadvlak	650 mm	gewicht	2,5 kg
stuurstang	nee		

Dit past ook bij ...

119731



bandenspoor- en vlekkenverwijderaar, voor schuurzuigmachines, jerrycan met 10 l inhoud, alkalisch, pH-waarde 13,3

141876		bandendrukmeter, meetbereik 0 - 12 bar, display analoog
222037		bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem
224088		bord, hoogte x breedte 20 x 60 mm, achterzijde magnetisch, van folie in geel
224836		antisliplaag, van PET in geel/zwart, antislip, band lengte x breedte 25 m x 50 mm, met antislip-eigenschappen R11 DIN 51130
234043		Auto-oprijplaat met 225 mm bandbreedte, per paar
241025		KW-bandenspanningsregelaar met analoge drukmeter
249127		GEDORE R19201000 Bandprofiel dieptemeter messing
249645		GEDORE R94420021 Digitale schuifmaat 153 mm mm/inch