

## UDOBÄR chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau(x) en aggloméré, châssis  
avec revêtement en plastique  
résistant à l'usure en bleu, roues  
avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 273966



**UDOBÄR**  
ALLES FÜR BETRIEB, LAGER, BÜRO  
Ein Unternehmen der RAJA GROUP



chariot à plateaux







- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- hauteur x longueur x largeur 1030 x 900 x 500 mm
- niveaux réglables au pas de 40 mm
- plateau(x) en aggloméré
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en bleu
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- boîtier en acier

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	500 mm
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit
hauteur	1030 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc
tablette réglable au pas	40 mm	Diamètre de roue	100 mm
charge	150 kg	roulement	roulement à billes
force plateau	50 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau plateau(x)	aggloméré	matériau de boîtier	acier
équipement plateau(x)	traverses d'appui, poutres au sol	surface	avec revêtement en plastique
matériau	acier	couleur	bleu
longueur	900 mm	Poids	22 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm