

Hymer aanlegladder met sporten

6 sporten met antislipprofiel,
balklengte 1,88 m, van aluminium

Artikelnummer: 335144



Hymer Aanlegladder met sporten

aanlegladder met sporten

- 6 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,32 m
- balklengte 1,88 m
- sporten diepte 30 mm
- breedte 425 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 3,3 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie








Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
laddertype	aanlegladder met sporten	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	antislip laddervoeten
lengte paal	1,88 m	gebruik	eenzijdig
werkhoogte	2,32 m	in-/uitklapbaar	nee
sporten aantal	6	verrijdbaar	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	ladder voor op de trap	nee
diepte sport	30 mm	norm	DIN EN 131
breedte	425 mm	garantie	10 jaar
belastbaar tot	150 kg	gewicht	3,3 kg

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
656137		wandafstandshouder, voor staande ladder met sporten
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m², van vlies/PE