

## META

### rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 3008 x 304 mm, charge max. par tablette 80 kg, 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 526760



Das Lagersystem



## META Rayonnage à boulonner

### Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 3008 x 304 mm
- charge max. par tablette 80 kg
- profondeur du compartiment 300 mm
- 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier
- niveaux avec rebord antichute et pliage de sécurité
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 4 montants et 2 rayonnages suivants avec chacun 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // pliage de sécurité
type de rayonnage	rayonnage	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système à visser	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage complet	type tablette/niveau	tablette en acier
nombre d'éléments standard	3 pièce	surface de tablette	galvanisé
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de montant	galvanisé
matériau	acier	alignement angle d'installation	droit
hauteur	1850 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur	3008 mm	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 4 montants et 2 rayonnages suivants avec chacun 2 montants, plateaux conf. à l'offre
profondeur	304 mm	livraison	démonté
charge maxi par tablette	80 kg	certification	GS // label de qualité RAL
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	Poids	67,004 kg
profondeur de compartiment	300 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

227961		protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc