

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 765 x 435 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouw 4 houten wanden,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg



Artikelnummer: 531532

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 765 x 435 mm
- hoogte x lengte x breedte 740 x 1680 x 740 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 4 houten wanden
- staalconstructieconstructie
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand parallel
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	200 kg	platform uitvoering	Waterdicht

constructies	4 houten wanden	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	220 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	765 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	435 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staalconstructie	wielstand	parallel
hoogte	740 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1680 mm	garantie	5 jaar
breedte	740 mm	gewicht	24 kg
euronorm	nee		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm