

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 2000 mm, inhoud 2 m<sup>3</sup>, draagvermogen 2000 kg, onderbouw voeten, zijplaten massief plaatstaal, gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 967024



## Bauer Kiepbak

### voor heftrucktraverse

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 2000 mm
- inhoud 2 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 2000 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- door 2 pennen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- legbord met profiel
- zijplaten massief plaatstaal
- staalconstructie
- gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 185 kg





## Technische details

baktype kiepbak




onderbouw voeten

inhoud	2 m³	inrijddiepte	1600 mm
hoogte	1000 mm	inrijdbreedte	700 mm
lengte	1200 mm	kraan	nee
breedte	2000 mm	stapelbaar	ja
draagvermogen	2000 kg	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaaldikte stortwand	3 mm	oppervlak	gelakt
wand uitvoering	massief plaatstaal	kleur	blauw // RAL 5012
stabiliteit/versteviging/schoren	geprofileerde zijwanden en bodem // versterkte rand	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
vloerconstructie	met profiel	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelfunctie	handmatig	type deksel	klapdeksel
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	inhoud levering	zonder stapeltraverse
onderrijdbaar	nee	gewicht	185 kg

## Gerelateerde Producten

345341		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
967046		heftrucktraverse, voor kiepbak met 2 m³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 1085 x 940 x 2130 mm, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
967181		tweedelig klapdeksel, van staal, voor Gaasbox, breedte x diepte 2000 x 1200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs