

zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar



**Industriespiegel**


- ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
- aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
- mit Kunststoffrahmen und schwarz-gelbem Warnstreifen in Anlehnung an BGV A 8 (DIN 4844) ausgestattet
- montagefertig (Halterung im Rahmen integriert)

Typ	G 1	G 2	G 3	G 600	G 800
Eigenschaft Spiegel	eckig	eckig	eckig	rund	rund
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	-	-
Durchmesser Außen [mm]	-	-	-	600	800
Bestellnummer	165-536-10	165-537-10	165-538-10	165-539-10	165-540-10

**Rundspiegel mit Magnethalterung**

Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuss in ansprechender Chromeinfassung. Zur Befestigung an geraden, planen Stahloberflächen.

- schlagfester Spiegel mit optisch hervorragender Bildwiedergabe
- Weitwinkel-Wirkung zur Beobachtung größerer Bereiche
- inkl. Schwanenhals-Halterung (200 mm) für individuell einstellbaren Blickwinkel
- Beobachterabstand: 3 bis 5 m



Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Somit innen und im windgeschützten Außenbereich einsetzbar.

Typ	300	450
Durchmesser Außen [mm]	300	450
Bestellnummer	207-516-10	207-517-10

**Indoor Raumspiegel**

- kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung
- visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes durch spezielle Wölbung
- für Verkaufsräume, Eingangshallen etc.
- einfache Wandmontage, schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern
- Typ 3 = Beobachterabstand 3 mtr.
- Typ 5 = Beobachterabstand 5 mtr.



Geringe, platzsparende Abmessungen bei gleichzeitig hervorragender, verzerrungsfreier Bildwiedergabe.

Typ	3	5
Maße außen B x T x H [mm]	360 x 75 x 260	520 x 85 x 320
Bestellnummer	207-513-10	207-514-10

**Weitwinkelspiegel für innen und außen**

- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
- zur direkten Befestigung mittels mitgelieferter Halterung



Weitwinkelspiegel Typ SE, rechteckige Ausführung.

Typ	SR 400	SR 600	SR 800	SE 600	SE 800
Eigenschaft Spiegel	rund	rund	rund	eckig	eckig
Maße außen B x H [mm]	-	-	-	600 x 400	800 x 600
Durchmesser Außen [mm]	400	600	800	-	-
Bestellnummer	129-673-10	129-675-10	129-677-10	129-678-10	129-680-10

- **Typ SR:** rund, Ø 400 bis 800 mm, montagefertig, inkl. Wandhalterung
- **Typ SE:** rechteckig, 600 x 400 oder 800 x 600 mm, montagefertig, mit Halterung für Rohrfostenmontage (Rohr-Ø: 60 bis 76 mm, Typ SE 600 nur für Ø 76 mm lieferbar)



Bestell-Nr. 129-673-10

Weitwinkelspiegel Typ SR, runde Ausführung.

**ZUBEHÖR**

Rohrfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltypen SE und VS, Höhe 3000, Ø 75 mm, Bestell-Nr. 129-669-10


Rohrfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltypen SE und VS, Höhe 3900, Ø 75 mm, Bestell-Nr. 129-670-10

Wandarm für Spiegeltypen SE und VS, Wandabstand ca. 500 mm, Bestell-Nr. 129-671-10

**ZUBEHÖR**

**Wandarm**

Der Spiegel kann wahlweise als Quer- oder Hochformat montiert werden. Abmessungen (B x T x H mm): 76 x 270 x 190  
Bestell-Nr. 165-541-10



**Verkehrsspiegel**

Für innen und außen

- Verkehrsspiegel aus Acrylglas, in höchster Qualität
- mit gewölbter Spiegelfläche ausgerüstet
- das Gehäuse ist wasserdicht, versiegelt und UV-behandelt
- serienmäßig mit Rohrschnelle (Ø 76 mm) zur Befestigung

Verkehrsspiegel Typ VS

Typ	VS 1	VS 2	VS 3
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Bestellnummer	129-681-10	129-682-10	129-683-10



**Detektiv-Beobachtungsspiegel**

starke Weitwinkel-Wirkung: zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großen Beobachtungsfeld

- incl. Halterung, Befestigung an geraden Flächen
- ideal für Räume mit Personenverkehr
- schlagfest und federleicht
- Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas
- Wandabstand bei Normalausführung: ca. 250 mm, bei optional verlängertem Wandarm ca. 550 mm
- für Innenanwendung

Auf Wunsch lieferbar mit verlängertem Wandarm, ca. 550 mm

Bestell-Nr. 207-515-10

Die Detektiv Beobachtungsspiegel können auf nahezu jeder geraden Fläche (Wände, Trägern), mittels der mitgelieferten Halterung angebracht werden. Die Spiegel können einfach auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt eingestellt werden.

Typ	300	400	500	600	700	800
Durchmesser Außen [mm]	300	400	500	600	700	800
Bestellnummer	207-507-10	207-508-10	207-509-10	207-510-10	207-511-10	207-512-10

**Panoramaspiegel**

Ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr im Innenbereich

- Sicherheitsspiegel aus Acrylglas
- wahlweise als 180° Panoramaspiegel zur Wandmontage oder 360° Spiegel zur Deckenmontage (Rand vorgebohrt)



Panoramaspiegel PS 180

**ZUBEHÖR**

- Kettenset für Typ PS 360, zum Abhängen des Spiegels um bis zu 4 Meter

Bestell-Nr. 129-684-10



Panoramaspiegel Typ PS 360 zur Deckenmontage. (Kettenset als Zubehör optional lieferbar)

Typ	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Ausführung	Wandmontage	Wandmontage	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage
Eigenschaft Spiegel	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	-	-	-
Durchmesser Außen [mm]	-	-	600	900	1250
Bestellnummer	129-685-10	129-688-10	129-689-10	129-690-10	129-692-10