

## Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Diamond

Meterware, Höhe x Breite 9 x 1200 mm, max. Länge 18300 mm, normal entflammbar, Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz



Artikelnummer: 184391



## Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Diamond

Arbeitsplatz-Bodenbelag











- Für den Innenbereich geeignet
- Meterware
- Höhe x Breite 9 x 1200 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Temperaturbeständig bis +60°C
- gemäß DIN 4102 und DIN 54332
- normal entflammbar
- 1 Jahre Garantie

### Technische Details

|                         |                         |                         |                                    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag              | max. Länge              | 18300 mm                           |
| Bodenbelag              | Arbeitsplatz-Bodenbelag | Bodenbelag Ausstattung  | mit allseitig abgeschrägten Kanten |
| Konfektionierung        | Meterware               | elektrisch leitend      | nein                               |
| Einsatzort              | Innenbereich            | Schwer entflammbar      | nein                               |
| Material Lauffläche     | PVC                     | Temperaturbeständigkeit | bis +60°C                          |
| Oberfläche Bodenbelag   | Tränenblechprofil       | Brandschutz             | normal entflammbar                 |

|        |         |          |                              |
|--------|---------|----------|------------------------------|
| Farbe  | schwarz | Norm     | gemäß DIN 4102 und DIN 54332 |
| Höhe   | 9 mm    | Garantie | 1 Jahre                      |
| Breite | 1200 mm | Gewicht  | 4 kg                         |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148643 |    | PC-Schrank, Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 650 x 520 mm, 1 Tastaturablage, Auszugböden, Flügeltür, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau                                  |
| 208490 |    | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 221109 |    | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß  |
| 221140 |    | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß  |
| 221143 |   | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung   |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz  |
| 532476 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1536 x 621 mm, Tischplatte aus Holz, Traglast 320 kg, 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange  |