bott


Innenschublade

verso

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 233052





Innenschublade

- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm
- Vollauszug
- Traglast 75 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details				
Möbeltyp	Schrank	Tiefe	550 mm	
Schranktyp	Zubehör	Traglast	75 kg	
Auszugtyp	Innenschublade	Material	Stahl	
Auszugsart	Vollauszug	Oberfläche Front	pulverbeschichtet	
Höhe	125 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010	
Breite	525 mm	Gewicht	6,275 kg	

Dazu passt auch			
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün	
217145	0	Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall	
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung	
230322	I	Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen	