

Wilms Gasheizer GH 11 M

Höhe x Länge x Breite 293 x 371 x 188 mm, Geräuschpegel von 68 dB, Inbetriebnahme durch Piezozündung, Einfach zu tragen durch Handgriff, Aus Metall in gelb

Artikelnummer: 274027



Gasheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, für Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Heizleistung 10,5 kW, Luftleistung 300 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 293 x 371 x 188 mm
- Max. Brennstoffverbrauch von 0,764 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
- Spannungsversorgung 230 V
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Geräuschpegel von 68 dB
- Inbetriebnahme durch Piezozündung
- Mit Schlauch, Schlauchbruchsicherung und Druckminderer
- Einfach zu tragen durch Handgriff
- Unterbau mit Standfläche
- Aus Metall in gelb

Bürohelfer	Heizgerät	IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Heizgerätetyp	Gasheizer	Geräuschpegel	68 dB
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Material	Metall
Zündung	manuell	Farbe	gelb
Heizleistung	10,5 kW	Heizgerät Ausstattung	Schlauch, Schlauchbruchsicherung und Druckminderer
Luftleistung	300 m³/h	Griff	Handgriff
Brennstoffverbrauch	0,764 kg/h	Unterbau	Standfläche
Höhe	293 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE90579767
Länge	371 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Breite	188 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Spannungsversorgung	230 V	Gewicht	4 kg

Zubehör

274051		Mehrflaschenanschluss, Für Gasheizer, Länge x Durchmesser 0,46 m x 6,3 mm, In orange
--------	---	--

Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221310		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neonorange, Größe Einheitsgröße
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm