



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

ALR 1010-4²



ALR 1010-4²

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

100 x 100 x 81 mm
 Artikelnummer: 16040801

Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industriekwaliteit - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 10-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	81 mm

Materiaal:

Behuizing:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Deksel:	Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001
Afdichting:	Polyurethaan
materiaal:	Aluminium

Toebehoren

AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - Uitwendige scharnierset

**Andere eigenschappen**

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestanste openingen:	Nee
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	10
Kabeldoorsnede:	4 mm ²