


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker, type LK4 30025

Artikelnr. 6178005



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6178005
Type	LK4 30025
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	30x25x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	28,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	25,00 mm
Zijhoogte	30,00 mm
Kanaalhoogte	30,00 mm
Afmetingen BxH	25x30 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	10,00 mm
Sleufbreedte	4,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>