



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,4 W
Lampstroom (nom.)	0,455 A

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	55 kWh
EPREL-registratienummer	423.563


MASTER TL5 High Output

Productgegevens

Full EOC	871150063740655
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Bestelcode	63740655
Lokale code	TL554W840IP
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnummer (12NC)	927929084018
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
EAN/UPC - Case	8711500637413

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

