

# Datenblatt Rundschlinge Doppelmantel 2000 kg / 3,0 m



<b>Bezeichnung</b>	Rundschlinge Doppelmantel 2000 kg
<b>Länge (L1 / UL)</b>	3,0 m / 6,0 m
<b>Tragfähigkeit</b>	2000 kg
<b>Auflagebreite</b>	49 mm
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Einsatz- temperaturbereich</b>	-40°C – 100°C
<b>Systembruchkraft</b>	> 13.734 daN
<b>Sicherheitsfaktor System</b>	1:7
<b>Material Gelege</b>	Hochfestes Polyestergarn
<b>Material Schlauch</b>	Polyester (PES)
<b>Art.-Nr. NORTHWEST</b>	4000365107
<b>Artikelgewicht</b>	1,30 kg
<b>Norm</b>	gefertigt nach EN 1492-2
<b>Verpackung</b>	einzelnen eingeschumpft
<b>VPE</b>	12 Stück
<b>Palettenmenge</b>	-
<b>Zolltarifnummer</b>	5609 0000



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "