


Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21022-TLS
EAN	4024941199254
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Anschlussstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,247 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199254
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,247 kg
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941940344
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,622 kg
Volumen	8.750 ccm