

Elektronischer Transformator 124x37x27 mm, Top T 60

Artikel-Nr. 53350



www.sh-licht.de

Art des Trafos:	elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:	Ja
Eingangsspannung:	230 - 230 V
Ausgangsspannung:	12 - 12 V
Leistung:	20 - 60 W
Art der Regelung:	Phasenabschnitt
Montageart:	Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Dimmbar:	Ja
Kurzschlussicher:	Ja
Überlast/-temperaturschutz:	Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):	1
Länge:	124 mm
Breite:	37 mm
Höhe:	27 mm

Elektronischer Transformator 124x37x27 mm Elektronischer Transformator, unabhängiger Transformator 60T, IP40, Isolationsschutzklasse II, Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT), Schutz gegen Netzüberspannungen, thermische Progressivsicherung (NTC) gegen verlängerte Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch), Klemmenabdeckung und Zugentlastung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 07.10.2014 09:00:18

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.