

Artikelnummer: 129796

Kurzbeschreibung: Vierwandwagen, 1300 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg

Langbeschreibung: Vierwandwagen, 1300 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a^o 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Zwenkwielen met elastische massief rubber banden en kogellager, verzinkt, met vastzetter vlg. norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubber banden en kogellager, verzinkt. Basisframe van rechthoekige buis (60/40/3 mm) met insteekbeugels. Laadplateau van antislip en weerbestendig multiplex. Duwbeugel van stalen buis: a^o 26,9 x 1,75 mm. Poedercoating gentiaanblauw(RAL 5010).

- laadplateau: 1300 x 800 mm
- afm. uitw.: 1640 x 880 mm
- hoogte laadplateau: 305 mm
- hoogte duwbeugel: 1000 mm
- wandhoogte: 800 mm
- draagvermogen: 1.200 kg
- wiel-a^o: 200 mm
- eigen gewicht: 85 kg

