

**Artikelnummer:** 131645

**Kurzbeschreibung:** Robuste palletweegschaal UFN 600K200IPM (rvs)

**Langbeschreibung:** Robuste Palettenwaagen UFB: mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät. Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Die Wiegezelle aus Stahl ist silikonbeschichtet. Große LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 52 mm. Kabellänge des Anzeigegerätes ca. 5 m. zulässige Umgebungstemperatur: 0-° C bis 40-° C. Ausführungen: Stahl, lackiert, IP67 (Anzeigegerät: B 250 x T 160 x H 587 mm) oder in Edelstahl, IP 67 (Anzeigegerät: B 266 x T 165 x H 96 mm).  
**Modell UFB 600K200M**  
Ablesbarkeit: 200 g max. Wiegebereich: 600 kg Eichwert\*: 200 g Mindestlast: 4 kg Gewicht: ca. 43 kg  
**Modell UFB 1.5T0.5M**  
Ablesbarkeit: 500 g max. Wiegebereich: 1500 kg Eichwert\*: 500 g Mindestlast: 10 kg Gewicht: ca. 43 kg  
\* Die Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich!

