

Spannbacke 100 mm Stahl vernickelt für 9-290 (PAAR)

Art.-Nr.

9-900-0773-1

Bezeichnung

Spannbacke 100 mm Stahl vernickelt für 9-290 (PAAR)

Merkmale

beidseitig verwendbar

glatte Oberfläche für kratzempfindliche Teile und Oberflächen

Profisseite für Rohreinspannung und rundes Vollmaterial

mit abgesetzter Kante (Nut) für Vierkantmaterial oder dicke Bleche

Backenbreite 100 mm

Stahl vernickelt

Maße 100 × 30 × 6 mm

Gewicht 83 g

**Anwendung und Technik**

Die Spannbacken zum festen Verschrauben sitzen perfekt und können beidseitig benutzt werden (Wendemöglichkeit). Die glatte Fläche für plane Oberflächen, oder empfindliche zu schützende Oberflächen. Die andere Seite löst schwierige Einspannprobleme durch Längs- und Querrillen. Somit können auch runde Gegenstände, wie Rohre oder Vollmaterial-Stangen sicher eingespannt werden.

Stückliste