

Reststegtrenner DP

Einfaches Werkzeug zum Separieren von Nutzen.

Merkmale:

- modernste Feinstanztechnik
- geringer Öffnungswinkel = optimale Bedienbarkeit
- höchste Standzeit
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD

Technische Daten:

- typischer Ableitwiderstand 10^7 - 10^9 Ohm
- Länge 147 mm
- Länge des Isthmus max. 2,5 mm



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Trennbreite	Gewicht g
819510	DP15N-SD	1,5 mm	80
819520	DP20N-SD	2,0 mm	100
819530	DP23N-SD	2,3 mm	100
819540	DP24N-SD	2,4 mm	100
819550	DP25N-SD	2,5 mm	80

Hersteller: Wetec