

Produktinformation

22 06 160

- Runde, fein geschliffene Backen
- Geeignet zum Biegen & Greifen von Rundmaterialien
- Ideal zum Biegen von Drahtösen


Rundzange

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

| Allgemein | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 22 06 160 |
| EAN | 4003773033790 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 175 g |
| Abmessungen | 160 x 48 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzendicke (T2) | 3,0 mm |
| Backenlänge (L3) | 30,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |
| VDE-geprüft | ja |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

