

Produktinformation

95 16 165

Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Mit Klemmschutz

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 16 165
EAN	4003773039648
Schere	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	262 g
Abmessungen	165 x 47 x 21 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Kabelschnitt mit Kabelschneider: leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des Kabels



