

Gedore Red

GEDORE RED R39200115 VDE-Schraubendreher PH1 80 mm

Artikelnummer: 250434



Technische Details

Stückgeprüft	nein	Norm	DIN 7438 DIN ISO 8764 DIN EN 60900
Gesamtbreite [mm]	31 mm	Farbcodierung	nein
1000 V isoliert	ja	Kugelkopf	nein
VDE zertifiziert	ja	Ausführung	5-kant-Griffkopf mit

			Langloch zum Aufhängen
Netto-Gewicht [kg]	0,07 kg	Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH	1
Gesamthöhe [mm]	31 mm	Griffausführung	2K
Form der Klinge	rund	Kappe drehbar	nein
geprüft bis	1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)	Klingenlänge	80 mm
Isoliert	nein	Korrosionsgeschützt	ja
Schlagkappe	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Abrollschutz	ja	Griff vorhanden	ja
Gesamtlänge [mm]	180 mm	Vergütung der Abtriebsspitze	phosphatiert
antimagnetisch	nein	Material	Chrom-Molybdän-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Ausführung funkenarm	nein