

META

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 754 x 304 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 527807



Das Lagersystem



META Schraubregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 754 x 304 mm
- Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung

- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Lagerregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Schraubsystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2500 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längs-/Tiefenrichtung
Breite	754 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	304 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	80 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	800 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	750 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	300 mm	Gewicht	25,103 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // Sicherheitskantung		

Dazu passt auch ...

213052



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>
227961		<p>Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz</p>
991798		<p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>