

BASIC SERIES

PARIS 5



BESONDERS FLACHE BAUFORM · HOHE FARBWIEDERGABE · EINFACHE & SCHNELLE MONTAGE



Der zur Durchgangsverdrahtung vorbereitete LED-Einbaustrahler PARIS5 besitzt dank besonders flacher Bauform eine geringe Einbauhöhe von nur 30 mm. Die Montage der Leuchte in gebürsteter Nickeloptik erfolgt über einen Deckenausschnitt von 68 mm. Der Lichtstrom der verbauten LED-Lampen mit 350 Lumen entspricht der Helligkeit einer Halogenlampe mit 30 Watt Leistung.

Artikel	PARIS 5
Artikelnummer	17023.3K
Systemleistung	5 W
Leuchtenlichtstrom	350 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Abstrahlwinkel	100°
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	25.000 Std.
Schaltzyklen	12.500
Schutzart	IP 20
Systemspannung	AC (220-240)V
Frequenz	50 Hz
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Farbe	Brushed Nickel
Größe	(ø 82*35) mm
Gewicht	90 g