

Bei Bestellung angeben:

PA = mit Polyamidrolle(n) mit Gleitlagerung

ST/R = mit Stahlrolle(n) mit Gleitlagerung

ST/W = mit Stahlrolle(n) mit Walzenlager

ST/K = mit Stahlrolle(n) mit Kugellager



Nr. 31



Nr. 32



Nr. 33



Nr. 34



Nr. 36



Nr. 362

Nr. 31 - 362 Drahtseilblöcke

mit drehbarem Lasthaken nach DIN 15401 mit Hakensicherung. Weitere Hakenmaße finden Sie unter Einfachhaken Nr. 535 b auf Seite 10.09. Eingebaut sind die Drahtseilrollen Nr. 37/100 - 150 mm aus Polyamid bzw. Nr. 37/100 - 480 mm aus Stahl mit Gleitlagerung. Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø		100	125	150	175	200	225	250	310	350	400	480
Rillengrund-Ø		80	105	125	145	170	185	210	260	300	340	410
für Drahtseil-Ø bis		7	9	11	12	15	16	18	23	26	30	32
Gehäusebreite		130	150	165	210	210	265	265	325	365	420	510
Nr. 31 mit 1 Rolle	zul. Last am Haken kg	500	1000	2000	3000	3000	5000	5000	8000	10000	12500	16000
	Maulweite	25	30	33	41	41	45	45	52	59	67	69
	Achslänge	55	55	65	82	82	90	90	110	115	130	160
	Baulänge mit Haken	385	430	500	640	640	740	740	890	1020	1135	1300
	Gewicht in kg ca.	3,50	4,50	7,50	15,00	15,50	24,00	25,00	45,00	58,00	102,00	138,00
Nr. 32 mit 2 Rollen	zul. Last am Haken kg	1000	1600	3000	5000	5000	8000	8000	12500	16000	20000	25000
	Maulweite	30	33	41	45	45	52	52	67	69	76	84
	Achslänge	81	86	113	130	130	150	150	180	195	225	250
	Baulänge mit Haken	410	440	525	680	680	785	785	940	1080	1220	1380
	Gewicht in kg ca.	5,00	7,00	12,00	23,00	24,00	38,50	40,50	75,00	110,00	189,00	230,00
Nr. 33 mit 3 Rollen	zul. Last am Haken kg	1600	2000	5000	8000	8000	10000	12500	20000	25000	32000	40000
	Maulweite	33	33	45	52	52	59	67	76	84	97	110
	Achslänge	106	115	135	177	177	210	210	255	260	310	320
	Baulänge mit Haken	420	465	595	760	760	900	930	1020	1230	1310	1480
	Gewicht in kg ca.	7,00	9,50	21,00	28,00	29,50	64,00	70,50	110,00	173,00	293,00	367,00
Nr. 34 mit 4 Rollen	zul. Last am Haken kg	2000	3000	5000	8000	10000	12500	16000	25000	32000	40000	50000
	Maulweite	33	41	45	52	59	67	69	84	97	110	132
	Achslänge	145	150	180	255	255	280	280	340	350	410	450
	Baulänge mit Haken	405	480	590	690	720	870	920	1020	1100	1360	1550
	Gewicht in kg ca.	8,00	13,50	24,50	45,00	50,50	81,00	90,00	183,00	219,00	402,00	490,00
Nr. 36 mit 1 Rolle klappbar	zul. Last am Haken kg	500	1000	2000	3000	3000	5000	5000	8000	10000	12500	16000
	Maulweite	25	30	33	41	41	45	45	52	59	67	69
	Achslänge	55	61	73	90	90	105	105	120	125	160	190
	Baulänge mit Haken	350	390	435	580	580	700	700	810	850	1000	1150
	Gewicht in kg ca.	3,50	4,50	7,50	15,00	15,50	24,00	25,00	41,00	55,00	120,00	138,00
Nr. 362 mit 2 Rollen klappbar	zul. Last am Haken kg	1000	1600	3000	5000	5000	8000	8000	12500	16000	20000	25000
	Maulweite	30	33	41	45	45	52	52	67	69	76	84
	Achslänge	84	90	114	145	145	170	170	200	210	255	280
	Baulänge mit Haken	480	510	610	730	765	900	900	1140	1150	1370	1550
	Gewicht in kg ca.	6,00	7,50	14,00	23,00	27,50	45,00	46,00	75,00	81,00	185,00	225,00