

## NMPRO-M12

## MOBILETTO NEOMOUNTS PRO PORTATILE PER

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	32 inch
Dim. max. schermo*	65 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	30 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	197 cm
Regolazione della larghezza	92 cm
Regolazione della profondità	82 cm
Tipo di regolazione	Manuale


#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447717

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

**NMPRO-M12 è un mobiletto portatile Videowall per schermi LCD/LED/Plasma fino a 65" - Nero**

Il supporto a pavimento Videowall Neomounts Pro, modello NMPRO-M12 è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 65".


Il supporto NMPRO-M12 ha una capacità massima di trasporto di 30 kg per schermo. Questo prodotto è adatto per due schermi con fori VESA modello da 100x100 fino a 600x400 mm.

I cavi possono essere collocati attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.

\* Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

## NMPRO-M12

## MOBILETTO NEOMOUNTS PRO PORTATILE PER



Neomounts

Measuring unit: mm