

Artikelnummer: 126017

Kurzbeschreibung: Stapelaar WP 130 EM, draagvermogen 130 kg, verlengde mast,

Langbeschreibung: Stapelaar WP 130, draagvermogen 130 kg, verschillende uitvoeringen: Elektronische lift WP130, volautomatisch, hefsnelheid 270 mm/sec, draagvermogen max. 130 kg De wendbare en volautomatische elektronische lift WP 130 heeft een maximaal draagvermogen van 130 kg. Met een hefsnelheid van 270 mm/sec. is de elektronische lift WP130 een van de snelste. De volautomatische elektronische lift WP130 is een hulpmiddel van de extra klasse. Hij laat zich heerlijk gemakkelijk manoeuvreren en hij kan met zijn slanke vorm gebruikt worden op plaatsen waar weinig ruimte is voor veel andere hijsmiddelen. En met een hefsnelheid van 270 mm per seconde heeft hij de snelste hefsnelheid op de markt. De elektronische lift WP130 verdeelt de last gelijkmatig over alle vier de wielen, met het lastzwaartepunt op 4000 mm voor de aluminium hefzuil. Hij wordt standaard geleverd met overbelastingsbeveiliging en een veiligheidskoppeling. Het stabiele onderstel en de handgreep zijn van gelakt staal. De elektronische lift WP130, uitgerust met een krachtige 24 V DC-motor, wordt aangedreven door een staalversterkte tandriem. Op aanvraag is deze elektronische lift ook verkrijgbaar in een ESD-uitvoering. Steeds weer wordt zijn zeer lage geluidsontwikkeling gewaardeerd. Een lader is bij de levering inbegrepen. Op aanvraag is er voor de WP130 is een zeer uitgebreid assortiment accessoires en lastdragers verkrijgbaar. Elektronische liften voor voedings-, farmaceutische en hygiëne toepassingen met een compleet assortiment accessoires zijn op aanvraag verkrijgbaar. De WP130 is verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoeringen. WP130 Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/1702 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1920 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 45 kg WP130 EM Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/2102 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 2320 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 47 kg WP130 EM X Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/2282 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 2500 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 50 kg WP130 EM XX Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/2828 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 3046 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 53 kg WP130 S Draagvermogen: 130 kg Minimale/maximale hoogte: 102/1302 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1520 mm Grootte platform: l 500 x b 500 mm Uitvoering platform: Hout Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 Heftijd: 125 mm/sec. Batterij: 24 V/9 Ah Lader: 2A/24 V Gewicht: 43 kg

