





Linsenkopf-Blechschraben mit Kreuzschlitz

DIN 7981 C / ISO 7049

Typ Stahl gehärtet & verzinkt	Typ Edelstahl A2 	d	l	Typ Stahl gehärtet & verzinkt	Typ Edelstahl A2 	d	l			
d=2,9; d_k=5,6; k(max)=2,2; Kreuzschlitz=1 (PH 1)				d=4,8; d_k=9,5; k(max)=3,55; Kreuzschlitz=2 (PH 2)						
7981C-2,9x6,5	7981C-2,9x6,5 ES	2,9	6,5	7981C-4,8x9,5	7981C-4,8x9,5 ES	4,8	9,5			
7981C-2,9x9,5	7981C-2,9x9,5 ES	2,9	9,5	7981C-4,8x13	7981C-4,8x13 ES	4,8	13			
7981C-2,9x13	7981C-2,9x13 ES	2,9	13	7981C-4,8x16	7981C-4,8x16 ES	4,8	16			
7981C-2,9x16	7981C-2,9x16 ES	2,9	16	7981C-4,8x19	7981C-4,8x19 ES	4,8	19			
7981C-2,9x19	7981C-2,9x19 ES	2,9	19	7981C-4,8x22	7981C-4,8x22 ES	4,8	22			
7981C-2,9x22	7981C-2,9x22 ES	2,9	22	7981C-4,8x25	7981C-4,8x25 ES	4,8	25			
7981C-2,9x25	7981C-2,9x25 ES	2,9	25	7981C-4,8x32	7981C-4,8x32 ES	4,8	32			
d=3,5; d_k=6,9; k(max)=2,6; Kreuzschlitz=2 (PH 2)				d=4,8x38				7981C-4,8x38 ES	4,8	38
7981C-3,5x6,5	7981C-3,5x6,5 ES	3,5	6,5	7981C-4,8x45	7981C-4,8x45 ES	4,8	45			
7981C-3,5x9,5	7981C-3,5x9,5 ES	3,5	9,5	7981C-4,8x50	7981C-4,8x50 ES	4,8	50			
7981C-3,5x13	7981C-3,5x13 ES	3,5	13	7981C-4,8x60	7981C-4,8x60 ES	4,8	60			
7981C-3,5x16	7981C-3,5x16 ES	3,5	16	7981C-4,8x70	7981C-4,8x70 ES	4,8	70			
7981C-3,5x19	7981C-3,5x19 ES	3,5	19	7981C-4,8x80	7981C-4,8x80 ES	4,8	80			
7981C-3,5x22	7981C-3,5x22 ES	3,5	22	d=5,5; d_k=10,8; k(max)=3,95; Kreuzschlitz=3 (PH 3)						
7981C-3,5x25	7981C-3,5x25 ES	3,5	25	7981C-5,5x13	7981C-5,5x13 ES	5,5	13			
7981C-3,5x32	7981C-3,5x32 ES	3,5	32	7981C-5,5x16	7981C-5,5x16 ES	5,5	16			
7981C-3,5x38	---	3,5	38	7981C-5,5x19	7981C-5,5x19 ES	5,5	19			
d=3,9; d_k=7,5; k(max)=2,8; Kreuzschlitz=2 (PH 2)				7981C-5,5x22	7981C-5,5x22 ES	5,5	22			
7981C-3,9x9,5	7981C-3,9x9,5 ES	3,9	9,5	7981C-5,5x25	7981C-5,5x25 ES	5,5	25			
7981C-3,9x13	7981C-3,9x13 ES	3,9	13	7981C-5,5x32	7981C-5,5x32 ES	5,5	32			
7981C-3,9x16	7981C-3,9x16 ES	3,9	16	7981C-5,5x38	7981C-5,5x38 ES	5,5	38			
7981C-3,9x19	7981C-3,9x19 ES	3,9	19	7981C-5,5x45	7981C-5,5x45 ES	5,5	45			
7981C-3,9x22	7981C-3,9x22 ES	3,9	22	7981C-5,5x50	7981C-5,5x50 ES	5,5	50			
7981C-3,9x25	7981C-3,9x25 ES	3,9	25	7981C-5,5x60	7981C-5,5x60 ES	5,5	60			
7981C-3,9x32	7981C-3,9x32 ES	3,9	32	7981C-5,5x70	7981C-5,5x70 ES	5,5	70			
7981C-3,9x38	7981C-3,9x38 ES	3,9	38	7981C-5,5x80	7981C-5,5x80 ES	5,5	80			
7981C-3,9x45	7981C-3,9x45 ES	3,9	45	d=6,3; d_k=12,5; k(max)=4,55; Kreuzschlitz=3 (PH 3)						
7981C-3,9x50	7981C-3,9x50 ES	3,9	50	7981C-6,3x13	7981C-6,3x13 ES	6,3	13			
d=4,2; d_k=8,2; k(max)=3,05; Kreuzschlitz=2 (PH 2)				7981C-6,3x16	7981C-6,3x16 ES	6,3	16			
7981C-4,2x9,5	7981C-4,2x9,5 ES	4,2	9,5	7981C-6,3x19	7981C-6,3x19 ES	6,3	19			
7981C-4,2x13	7981C-4,2x13 ES	4,2	13	7981C-6,3x22	7981C-6,3x22 ES	6,3	22			
7981C-4,2x16	7981C-4,2x16 ES	4,2	16	7981C-6,3x25	7981C-6,3x25 ES	6,3	25			
7981C-4,2x19	7981C-4,2x19 ES	4,2	19	7981C-6,3x32	7981C-6,3x32 ES	6,3	32			
7981C-4,2x22	7981C-4,2x22 ES	4,2	22	7981C-6,3x38	7981C-6,3x38 ES	6,3	38			
7981C-4,2x25	7981C-4,2x25 ES	4,2	25	7981C-6,3x45	7981C-6,3x45 ES	6,3	45			
7981C-4,2x32	7981C-4,2x32 ES	4,2	32	7981C-6,3x50	7981C-6,3x50 ES	6,3	50			
7981C-4,2x38	7981C-4,2x38 ES	4,2	38	7981C-6,3x60	7981C-6,3x60 ES	6,3	60			
7981C-4,2x45	7981C-4,2x45 ES	4,2	45	7981C-6,3x70	7981C-6,3x70 ES	6,3	70			
7981C-4,2x50	7981C-4,2x50 ES	4,2	50							
7981C-4,2x60	7981C-4,2x60 ES	4,2	60							
7981C-4,2x70	7981C-4,2x70 ES	4,2	70							



Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen: 7981C-**x***



Multibox - Linsenkopf-Blechschraben

DIN 7981C

Beschreibung: Diese Multibox enthält 1450 Linsenkopf-Blechschraben 2,9 bis 4,8 mm aus verzinktem Stahl.

Vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Info: Blechschraben finden Sie auf Seite 1137

Typ	Inhalt
MULTIBOX 7981C	100 Schrauben DIN 7981C 2,9 mm (9,5 mm) 300 Schrauben DIN 7981C 3,5 mm (13 - 16 - 19 mm) 350 Schrauben DIN 7981C 3,9 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 mm) 400 Schrauben DIN 7981C 4,2 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 - 25 mm) 300 Schrauben DIN 7981C 4,8 mm (13 - 16 - 19 - 22 - 32 mm)



Multibox - Linsenkopf-Bohrschraben

DIN 7504M

Beschreibung: Diese Multibox enthält 900 Linsenkopf-Bohrschraben 3,5 bis 4,8 mm aus verzinktem Stahl.

Vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Info: Bohrschraben finden Sie auf Seite 1141

Typ	Inhalt
MULTIBOX 7504M	200 Schrauben DIN 7504M 3,5 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 mm) 200 Schrauben DIN 7504M 3,9 mm (13 - 16 - 19 - 25 mm) 250 Schrauben DIN 7504M 4,2 mm (13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm) 250 Schrauben DIN 7504M 4,8 mm (13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)

