

## Stapelpalette

Höhe x Länge x Breite 160 x 800 x 1200 mm, aus PE-Regenerat

VE 3 Stück



Artikelnummer: 118499

## Stapelpalette

### mit austauschbaren Kufen

Stapelpalette

- hochregallagerfähig
- Höhe x Länge x Breite 160 x 800 x 1200 mm
- aus PE-Regenerat
- Gewicht 52,5 kg

## Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	Kufen
Palettentyp	Stapelpalette	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Material	PE-Regenerat	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	160 mm	Einfahrbreite Längsseite	700 mm
Länge	800 mm	Einfahrbreite Breitseite	575 mm
Breite	1200 mm	Traglast dynamisch	800 kg
Traglast statisch	1200 kg	Traglast im Regal	400 kg
Gewicht	52,5 kg	Regallagerfähigkeit	hochregallagerfähig
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	Sicherungsrand	nein
Oberdeck	geschlossen	nestbar	ja
stapelbar	ja		

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm