

## Gedore 3114 19 Klauenschlüssel 19 mm



Artikelnummer: 251436

### Technische Details

Durchmesser 1 [mm]	12,5 mm	Verwendung/Einsatz	für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Schaft-Ø	19,6 mm	Bohrungs-Ø [mm]	13 mm
1000 V isoliert	nein	26 D	12
Drehstift-Ø 1	12 mm	Kopfhöhe 1 [mm]	7 mm
VDE zertifiziert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,224 kg	Gesamtlänge [mm]	200 mm
Oberfläche	verchromt	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Material	31CrV3	Kopfbreite 1 [mm]	37 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	19 mm		

### Zubehör

251997		26 D 12 Drehstift 250 mm, Ø 12 mm
--------	--	-----------------------------------

