

Halogen-Metaldampflampe 135mm, RX7s-24 150W 4000K Ra90 12500Lm

Artikel-Nr. 82206



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	150 W
Lampenspannung:	96 - 96 V
Lichtstrom:	12500 lm
Sockel:	RX7s-24
UV-Schutz:	Ja
Farbwiedergabestufe:	90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:	83 lm/W
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennmaterial:	Keramik
Brennstellung:	beliebig
Durchmesser:	27 mm
Gesamtlänge:	135 mm
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
Solariumlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Ausführung:	klar
Beschichtet:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Halogen-Metall dampflampe 135mm Aufgrund der hohen Lebensdauer, Lichtausbeute, geringen Kosten und hervorragender Farbwiedergabe sind die keramischen Halogen-Metall dampflampen die perfekte Beleuchtungslösung. Sie kombinieren hohe Lichtqualität mit exzellenter Energieeffizienz und genügen den höchsten Ansprüchen für vielseitige Gestaltung. Sie eignen sich hervorragend für die Beleuchtung im Einzelhandel, in Industrieanlagen, für Dekorativ-, Straßen- oder Innenstadtbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: A+
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 156
Quecksilbergehalt (mg): 8.45
Zündzeit/Startzeit (s): 240
Farbwiedergabeindex (Ra): 90
Lebensdauer (h): 15000

Letzte Aktualisierung am: 18.12.2014 13:49:02

