

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+

Oberfläche: **Brushed Black Chrome**

Artikelnummer: **35389340**



Merkmale

- Brausekopfgröße: 245 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,2 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5,2 l/min
- Funktion ab: 2,6 l/min
- Mindestfließdruck: 0,6 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW_NW-6517DN0390
- P-IX 38296/IIZ

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR ShowerSolutions


Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+

Oberfläche: **Brushed Black Chrome**

Artikelnummer: **35389340**



Durchflussdiagramm





AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+
Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: 35389340



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/22



AXOR ShowerSolutions**Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+**Oberfläche: **Brushed Black Chrome**Artikelnummer: **35389340****Ersatzteilliste**

Baujahr: >09/22

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Siebichtung	94246000	1	1
2	Sicherungsring	98942340	98	1
3	Durchflussbegrenzer (6 l/min)	98416000	6	1